


nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 15–19 mm OD, 3/8" Pipe, 10 DN

KATALOGOVÉ ČÍSLO

MFE019



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 586202

Materiál: EPDM-SBR Rubber;Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 15 - 19 mm

Pipe Size: 3/8"

NB/DN: 10

Rod Size (RS): M8

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 17mm

Static Load: 1000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

