

# T-serien, Compact



T-serien, kompakt, udendørs klimaanlæg leverer et kompakt fodaftryk for at minimere behovet for plads og maksimere kapaciteten. Det diskrete design får dem til at passe ind på en fabrik eller i udendørs omgivelser. Hver enhed er udstyret med komponenter, der er modstandsdygtige over for korrosion, kompressorvarmeanheder og centrale trykknapper for optimal udendørs ydeevne.

## INDUSTRISTANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

## FUNKTIONER

Kompakt fodaftryk for at minimere fast ejendom og maksimere kapaciteten

Modeller til 115, 230 og 460 VAC strømindgang

Udendørs model driftstemperatur spænder fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.

UL-noteret for at spare kunderne tid og penge med agenturgodkendelser (nogle modeller UL Recognised)

Malet galvaniseret eller rustfrit stålpladedæksel til robuste fabriks- og udendørsmiljøer

Pålidelig mekanisk termostat på kabinettets side af enheden

Dobbelt kondensatorsideluftbevægere giver redundans ved ydeevne

Det genanvendelige netfilter i aluminium beskytter spolerne og giver maksimal køleydelse.

Udvendige og fuldt forsænkede monteringsmuligheder på mange modeller

Flanger, der er lette at montere

Hver enhed er funktionelt testet før forsendelse

Standard udendørs klimaanlæg modeller omfatter: Termostat, korrosionsbestandige komponenter, fejlafbryder, kompressorvarmer, hovedtrykstyring, kabinetvarmeapparat og R134A kølemiddel

Monteringsdele, pakninger og brugervejledning, der leveres sammen med enheden

Produkt T150116G120 er kun til indendørs brug

## SPECIFIKATIONER

**Tykkelse:** 1.21mm

| Table 1/3     |                     |                       |            |                            |                |        |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|--------|
| Katalognummer | Materiale           | Finish                | Farve      | Beskyttelsesgrad           | Produktfamilie | Højde  |
| T150126G100   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 400mm  |
| T150126G104   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 400mm  |
| T430816G153   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1092mm |
| T200226G100   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 508mm  |
| T430816G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 1092mm |
| T290416G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 737mm  |
| T430626G159   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1092mm |
| T150116G152   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 400mm  |
| T430626G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 1092mm |
| T150126G120   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 12, NEMA Type 3R | T-Series       | 400mm  |
| T200246G401   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 616mm  |
| T430616G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 1092mm |
| T200226G103   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 508mm  |
| T430616G102   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1092mm |
| T150116G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 400mm  |
| T150116G120   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 12, NEMA Type 3R | T-Series       | 400mm  |
| T290426G161   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 737mm  |
| T200226G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 508mm  |

| Katalognummer | Materiale           | Finish                | Farve      | Beskyttelsesgrad           | Produktfamilie | Højde  |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|--------|
| T290426G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 737mm  |
| T290416G159   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 737mm  |
| T200216G155   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 508mm  |
| T200216G100   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 508mm  |
| T531926G109   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1346mm |
| T501226G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 1270mm |
| T200216G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 508mm  |
| T501226G125   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1270mm |
| T200246G400   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 616mm  |
| T431026G104   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1092mm |
| T150116G151   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 400mm  |
| T431016G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 1092mm |
| T200226G158   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 508mm  |
| T150116G100   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 400mm  |
| T431016G102   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1092mm |
| T150126G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 400mm  |
| T430826G150   | Lakeret Stål        | Struktur Pulvermaling | Light Gray | NEMA Type 4, NEMA Type 3R  | T-Series       | 1092mm |
| T200216G157   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 508mm  |
| T430826G108   | Stainless Steel 304 | Brushed #3            |            | NEMA Type 4X, NEMA Type 3R | T-Series       | 1092mm |

Table 2/3

| Katalognummer | Bredde | Dybde | Nominel spænding | Fjernadgangskontrol | Antal fiber | Nominel kapacitet Btu/t |
|---------------|--------|-------|------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| T150126G100   | 191mm  | 160mm | 230V             | No                  | 1           | 900Btu/h                |
| T150126G104   | 191mm  | 160mm | 230V             | No                  | 1           | 900Btu/h                |
| T430816G153   | 400mm  | 277mm | 115V             | No                  | 1           | 8100Btu/h               |
| T200226G100   | 254mm  | 251mm | 230V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T430816G150   | 400mm  | 277mm | 115V             | No                  | 1           | 8100Btu/h               |
| T290416G150   | 432mm  | 287mm | 115V             | No                  | 1           | 4000Btu/h               |
| T430626G159   | 400mm  | 277mm | 230V             | No                  | 1           | 6600Btu/h               |
| T150116G152   | 191mm  | 160mm | 115V             | No                  | 1           | 800Btu/h                |
| T430626G150   | 400mm  | 277mm | 230V             | No                  | 1           | 6600Btu/h               |
| T150126G120   | 191mm  | 160mm | 230V             | No                  | 1           | 900Btu/h                |
| T200246G401   | 254mm  | 251mm | 460V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T430616G150   | 400mm  | 277mm | 115V             | No                  | 1           | 6303Btu/h               |
| T200226G103   | 254mm  | 251mm | 230V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T430616G102   | 400mm  | 277mm | 115V             | No                  | 1           | 6303Btu/h               |
| T150116G150   | 191mm  | 160mm | 115V             | No                  | 1           | 800Btu/h                |
| T150116G120   | 191mm  | 160mm | 115V             | No                  | 1           | 800Btu/h                |
| T290426G161   | 432mm  | 287mm | 230V             | No                  | 1           | 4000Btu/h               |
| T200226G150   | 254mm  | 251mm | 230V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T290426G150   | 432mm  | 287mm | 230V             | No                  | 1           | 4000Btu/h               |
| T290416G159   | 432mm  | 287mm | 115V             | No                  | 1           | 4000Btu/h               |
| T200216G155   | 254mm  | 251mm | 115V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T200216G100   | 254mm  | 251mm | 115V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T531926G109   | 533mm  | 330mm | 230V             | No                  | 1           | 20400Btu/h              |
| T501226G150   | 483mm  | 281mm | 230V             | No                  | 1           | 12407Btu/h              |
| T200216G150   | 254mm  | 251mm | 115V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T501226G125   | 483mm  | 281mm | 230V             | No                  | 1           | 12407Btu/h              |
| T200246G400   | 254mm  | 251mm | 460V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T431026G104   | 400mm  | 277mm | 230V             | No                  | 1           | 10200Btu/h              |
| T150116G151   | 191mm  | 160mm | 115V             | No                  | 1           | 800Btu/h                |
| T431016G150   | 400mm  | 277mm | 115V             | No                  | 1           | 11000Btu/h              |
| T200226G158   | 254mm  | 251mm | 230V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T150116G100   | 191mm  | 160mm | 115V             | No                  | 1           | 800Btu/h                |
| T431016G102   | 400mm  | 277mm | 115V             | No                  | 1           | 11000Btu/h              |

| Katalognummer | Bredde | Dybde | Nominal spænding | Fjernadgangskontrol | Antal fiber | Nominal kapacitet Btu/t |
|---------------|--------|-------|------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| T150126G150   | 191mm  | 160mm | 230V             | No                  | 1           | 900Btu/h                |
| T430826G150   | 400mm  | 277mm | 230V             | No                  | 1           | 8200Btu/h               |
| T200216G157   | 254mm  | 251mm | 115V             | No                  | 1           | 2000Btu/h               |
| T430826G108   | 400mm  | 277mm | 230V             | No                  | 1           | 8200Btu/h               |

Table 3/3

| Katalognummer | Nominal kapacitet Watt | Driftstemperatur | Farvekode |
|---------------|------------------------|------------------|-----------|
| T150126G100   | 264W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T150126G104   | 264W                   | -40 to 55°C      |           |
| T430816G153   | 2374W                  | -40 to 55°C      |           |
| T200226G100   | 586W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T430816G150   | 2374W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T290416G150   | 1172W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T430626G159   | 1934W                  | -40 to 55°C      |           |
| T150116G152   | 235W                   | -40 to 55°C      |           |
| T430626G150   | 1934W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T150126G120   | 264W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T200246G401   | 586W                   | -40 to 55°C      |           |
| T430616G150   | 1846W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T200226G103   | 586W                   | -40 to 55°C      |           |
| T430616G102   | 1846W                  | -40 to 55°C      |           |
| T150116G150   | 235W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T150116G120   | 235W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T290426G161   | 1172W                  | -40 to 55°C      |           |
| T200226G150   | 586W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T290426G150   | 1172W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T290416G159   | 1172W                  | -40 to 55°C      |           |
| T200216G155   | 586W                   | -40 to 55°C      |           |
| T200216G100   | 586W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T531926G109   | 5978W                  | -40 to 55°C      |           |
| T501226G150   | 3636W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T200216G150   | 586W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T501226G125   | 3636W                  | -40 to 55°C      |           |
| T200246G400   | 586W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T431026G104   | 2989W                  | -40 to 55°C      |           |

| Katalognummer | Nominel kapacitet Watt | Driftstemperatur | Farvekode |
|---------------|------------------------|------------------|-----------|
| T150116G151   | 235W                   | -40 to 55°C      |           |
| T431016G150   | 3224W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T200226G158   | 586W                   | -40 to 55°C      |           |
| T150116G100   | 235W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T431016G102   | 3224W                  | -40 to 55°C      |           |
| T150126G150   | 264W                   | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T430826G150   | 2403W                  | -40 to 55°C      | RAL 7035  |
| T200216G157   | 586W                   | -40 to 55°C      |           |
| T430826G108   | 2403W                  | -40 to 55°C      |           |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

\*Se specifikationsarket for komplette produktspecifikationer, ydelseskurver og detaljerede tegninger

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**