

# APY Externer horizontaler Wandwinkel



## MERKMALE

Sattelstütze zur Seitenmontage für C-Profile und Montageschienen

Vollständig mit Befestigungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Kanaltyp	Typ Strutmontagechiene	Höhe (H)
APYSTRUTS6	584840	Edelstahl 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

