

# Heavy-Duty-Rohrschelle, 101–109 mm, M10/M12, verzinkt

## KATALOGNUMMER

**HDN095EG**



## ZERTIFIZIERUNGEN

## MERKMALE

Die mit einer Kehlnaht verschweißte Mutter hat Flächen für Schraubenschlüssel

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 579054

Mutter enthalten: Ja

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser (OD): 101 - 109 mm

Stangengröße (RS): M10;M12

Breite (W): 30 mm


Dicke (T): 3 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 8 mm

Schraubendurchmesser (metrisch) (Sc): M8

Schraubenlänge (L): 25mm

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

