

# Türkontaktschalter ohne Kabel

## Data Solutions



Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb. Dieses Produkt ist durch Plug-and-Play einfach zu handhaben.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Türkontaktschalter (ohne Verbindungskabel)

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Tiefe	Höhe	Betriebstemperatur	Schutzart	Breite	Entspricht
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 Form B

Table 2/2

Katalognummer	Bemessungsstrom	Anzahl Verpackungen	Spannung	Drahtgröße
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm <sup>2</sup>

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Die Halterung für die Installation des Türschalters (Varistar, Novastar, Eurorack) bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**