

# Flaches geflochtenes Stromband, 400 mm<sup>2</sup>, 400 mm

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**PBC400X400**



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Ideal für Transformator-Busdukt-Verbindung

Feste Anschlusslaschen können gebohrt werden, um kundenspezifische Designs anzupassen

Extra flexibler Stromanschluss und gute Vibrationsfestigkeit

### PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 564500

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinkt

Drahtdurchmesser: 0.15mm

Querschnitt: 400mm<sup>2</sup>

$\Delta T$  30 K: 853A

$\Delta T$  50 K: 1131A

Länge (L): 400mm

A: 85mm

B: 80mm

C: 11mm

Stromkoeffizient zwei Anschlüsse: 1.6

Stückgewicht: 2.2kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**