


# 19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**20118-759**



Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement.

### ZERTIFIZIERUNGEN

---



### MERKMALE

---

Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement

### PRODUKTMERKMALE

---

Höhe Gestell: 2U

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Lackiert

Oberfläche Rückseite: Lackiert

Farbcode: RAL 7035

Tiefe: 1.5mm

EMV-Schirmung: Nein

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Höhe: 81.7mm

Material: Stahl

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite: 483mm

Gross Weight: 2.8kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE