

19" Gerätefachboden, RAL 7035, 2 HE

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-794



Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätefachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einbauhöhe 2 HE

Traglast 15 kg

Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Überstand nach vorne min. 91 mm, max. 191 mm

PRODUKTMERKMALE

Breite: 430mm

Tiefe: 450mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Lichtgrau

Farbcode: RAL 7035

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produkttyp: Kabeltrasse

Typ: Gerätefachboden

Gross Weight: 3kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.