

Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 38 HE 1800 H, 800 B, IP55, EMV

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-552



Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.

MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Rückwand ohne Erdungskit

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 38U

Höhe: 1800mm

Breite: 800mm

Schutzart: IP55

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Typ: Rückwand

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 19.219kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE