

Varistar CP Schwerlast-Tiefenstrebe, RAL 7021, 1100 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-009



Seitliche Tiefenstrebe zur Stütze von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg. Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene in 25 mm-Abständen.

MERKMALE

Seitliche Tiefenstrebe zur Abstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Schrank für eine statische Last von 1600 kg

Das Lochraster ermöglicht eine einfache Neuplatzierung der 19-Zoll-Ebene im 25 mm-Raster.

PRODUKTMERKMALE

Tiefe: 1100mm

Anzahl Verpackungen: 4

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Halterung

Passt zu: Varistar CP

Verpackungseinheit: Paar

Net Weight: 15.812kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE