

# 19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**30702-058**



Belüftete Frontplatten ermöglichen Wärmeableitung durch Ausbrüche

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Belüftete Frontplatten (Aluminium ) ermöglichen eine Wärmeableitung

### PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 3U

Zubehörtyp: Frontplatte

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Befestigung: Anschraubbare Front

Anzahl Verpackungen: 1

Frontbeschichtung: Lackiert

Oberfläche Rückseite: Lackiert

Farbcode: RAL 7035

EMV-Schirmung: Nein

Höhe (H): 132.5mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP

Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite (W): 483mm

Net Weight: 0.364kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.