

LED-Leuchte Anschlusskabel mit IEC 60320 C18 - GST15 Steckverbindern für AC

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60130-114



Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabel für LED-Leuchten zum Einbau in Schränke

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System

PRODUKTMERKMALE

Zubehörtyp: Leuchten

Schutzart: IP20

Länge: 500mm

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Glatt

Produkttyp: Leicht

Typ: Anschlusskabel

Verbindungsart: Zufuhr; Trogverdrahtung; 2-polig

Nennspannung: 250V

Betriebstemperatur: 60°C min

Bemessungsstrom: 10A

Gewicht: 0.083kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE