

# Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**EB0812**



Modulare, kompakte PDU. Ultraflaches Profildesign

### MERKMALE

---

Enlogic Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie in Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen

Eingangsspannung 400 VAC, 3-phasig

C13 und C19 Ausgänge

1RU Aluminiumprofil

Einstellbare werkzeuglose Montage

### PRODUKTMERKMALE

---

Produktfamilie: Enlogic

Typ: Basis-PDU

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: (36) C13; (12) C19

Anzahl Buchsen: 48

Farbe: Schwarz

Schutzschalter: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Steckdosen mit Schalter: Nein

Anzahl Schutzschalter: 6

Länge Eingangskabel: 3m

Position des Eingangskabels: Zuführung von oben

Eingangsspannung: 400V

Phase: 3 PH Stern

Unterbrechungsbewertung: 5kAIC

Max. Stromeingang: 22.0 kVA

Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke): 32 A

Ausgangsspannung: 200 – 240VAC

Rack-Einheiten: 0U

Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)

Messtyp: Ohne

Abnehmbares Eingangskabel: Nein

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**