

## Senkrechte Tragprofile, HP



Zur einfachen Montage von Telequick-Montageplatten und DIN-Schienen in voller Schrankhöhe, tiefenverstellbar.

### MERKMALE

---

Beschreibung: Senkrechte Profile mit 25mm-Lochraster zur Aufnahme von DIN-Schienen oder entsprechender Telequick-Montageplatten. Tiefenverstellbar in 25mm Schritten.

Material: 2mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Tragprofile mit Montagezubehör.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Dicke:** 2mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
HP1600	1600mm	50mm	30mm	Baustahl
HP1800	1800mm	50mm	30mm	Baustahl
HP2200	2200mm	50mm	30mm	Baustahl
HP2000	2000mm	50mm	30mm	Baustahl

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**