

# Steckverbindungstrennwände, MM



Die Steckverbindungstrennwand ist leicht montierbar, um den Schrank zu unterteilen und eine einfache Montage der Steckverbinder zu ermöglichen.

## MERKMALE

Beschreibung: Trennwände zwischen Anreihsschränken oder in Verbindung mit der Aufsatztür DNSR, gelocht für 24-polige Steckverbinder. Mit MMG Abdeckplatten kann es auf 16-polige Steckverbinder adaptiert werden. Zu befestigen mit Anreihersatz CCJ06.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie Anreihersatz CCJ06 zur Montage an den Rahmen, Aufsatztür DNSR, um die Steckverbindungen abzudecken und zu schützen, Abdeckplatten MMG zum Abdecken ungenutzter Aussparungen oder zur Anpassung an Steckverbindungen mit unterschiedlichen Abmessungen.

## SPEZIFIKATIONEN

**Dicke:** 2mm  
**Oberfläche:** Beschichtet  
**Material:** Zink

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial
MM1806	1800mm	12.5mm	600mm	Zink
MM2006	2000mm	12.5mm	600mm	Zink
MM2005	2000mm	12.5mm	500mm	Zink
MM1805	1800mm	12.5mm	500mm	Zink

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**