

# Wandbefestigungslaschen, AWS

Der Schrank kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist.



## MERKMALE

Beschreibung: Befestigungslaschen zur sicheren Wandmontage. Die mitgelieferten Dichtungsringe gewährleisten den IP Schutzgrad des Gehäuses. Edelstahlgehäuse benötigen 4 Bohrungen (8,5 mm) in der Rückwand.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagematerial.

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Dicke:** 3mm  
**Oberfläche:** Gebürstet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Gehäusematerial	Produktfamilie
AWS41-316	36mm	76mm	21mm	Edelstahl 316	Baustahl	Wandschränke, Klemmenkästen
AWS41-304	36mm	76mm	21mm	Edelstahl 304	Baustahl	Wandschränke, Klemmenkästen

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**