

# 19"-Kabeldurchführung

19"-Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement (Kabeldurchführung).



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

19"-Frontplatte für Kabeldurchführung

## SPEZIFIKATIONEN

- Zubehörtyp:** Frontplatte  
**Produkttyp:** Frontplatte  
**Material:** Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-734	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035
20118-767	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7021
20118-736	2U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035
20118-768	2U	Anschraubbare Front	1	Eloxiert	Leitend	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe	Breite Gestell	Typ
20118-734	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-767	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-736	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	88.1mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte
20118-768	1.5mm	Nein	Pulverbeschichtet	88.1mm	95HP	19-Zoll-Frontplatte

Table 3/3

Katalognummer	Breite
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**