

# AC Lüfter

Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

119 mm DC-Lüfter mit Stecker für Anschlusskabel

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Passt zu	Breite	Länge	Höhe	Spannung AC	Häufigkeit
20713-146	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalognummer	Luftstrom bei 50 Hz	Luftstrom bei 60 Hz	Geräuschpegel bei 50 Hz	Geräuschpegel bei 60 Hz	Leistung bei 50 Hz	Leistung bei 60 Hz
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Katalognummer	Max. statischer Druck	Umgebungstemperatur	Anzahl Verpackungen
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**