

LHX+ Steuereinheit



Die Steuereinheit ergänzt das LHX+. Sie wird an die LHX+ Sensoren und das motorisierte Kühlmittelventil 23130- 607 angeschlossen. Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.

MERKMALE

Kühlmitteldurchflussregelung basierend auf dem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur. Mehr Steuerfunktionen mit dem zusätzlichen Wassersteuerungspaket

Separates, kompaktes 19 Zoll Steuergerät ohne lose Drähte im oberen Gehäuseteil

Deutlich gekennzeichnete Plug & Play-Sensoranschlüsse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Gestell:** 2U
- Produkttyp:** Steuereinheit
- Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Tiefe	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Schwarzgrau	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Eingangsspannung AC	Breite
23130-668	Aluminium verzinkt	230V	439.5mm
23130-664	Aluminium verzinkt	100 – 260V	439.5mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optionale lokale Anzeige.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE