

# PropacPRO Gehäuse-Designelemente

Zur Individualisierung des PropacPRO-Gehäusedesigns. Die Elemente werden von der Rückseite des Druckgussrahmens verschraubt.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Individualisierung des Gehäusedesigns

Verfügbar in 3 Formen und 2 Farben

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert
<b>Passt zu:</b>	Gehäuse
<b>Produkttyp:</b>	Eckprofil
<b>Produktfamilie:</b>	PropacPRO

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Farbcode	Farbe
20850-299	42HP	Abgerundet	RAL 5007	Brillantblau
20850-196	42HP	Dreieck	RAL 7035	Lichtgrau
20850-190	42HP	Abgeviert	RAL 7035	Lichtgrau
20850-315	42HP	Abgeviert	RAL 5007	Brillantblau

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Farbcode	Farbe
20850-184	42HP	Abgerundet	RAL 7035	Lichtgrau
20850-331	42HP	Dreieck	RAL 5007	Brillantblau
20850-185	63HP	Abgerundet	RAL 7035	Lichtgrau
20850-191	63HP	Abgeviert	RAL 7035	Lichtgrau
20850-197	63HP	Dreieck	RAL 7035	Lichtgrau
20850-316	63HP	Abgeviert	RAL 5007	Brillantblau
20850-332	63HP	Dreieck	RAL 5007	Brillantblau
20850-300	63HP	Abgerundet	RAL 5007	Brillantblau
20850-192	84HP	Abgeviert	RAL 7035	Lichtgrau
20850-198	84HP	Dreieck	RAL 7035	Lichtgrau
20850-186	84HP	Abgerundet	RAL 7035	Lichtgrau
20850-317	84HP	Abgeviert	RAL 5007	Brillantblau
20850-333	84HP	Dreieck	RAL 5007	Brillantblau
20850-301	84HP	Abgerundet	RAL 5007	Brillantblau

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Größe 28 TE und weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Kann nicht mit der Frontabdeckhaube kombiniert werden.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**