

Steckdosenleiste, SCHUKO, mit Wieland® Anschluss



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Der Wieland-Anschluss ermöglicht die einfache Kombination mit verschiedenen Netzkabeln.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einbauhöhe 1 HE

Ausgang mit SCHUKO-Buchsen

Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Horizontale oder vertikale Montage

Konform zu DIN 57620

SPEZIFIKATIONEN

- Länge:** 438.5mm
- Material:** Aluminium; Polyamid
- Produkttyp:** Buchsenleiste

Table 1/2

| Katalognummer | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Steckdosen mit Schalter | Spannung AC | Funktion | Anzahl Verpackungen |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|------|------|-----------------|---|
| 60110-354 | SCHUKO | 6 | Nein | 230V | Überstromschutz | 1 |
| 60110-353 | SCHUKO | 6 | Nein | 230V | Überstromschutz | 1 |
| 60110-343 | SCHUKO | 8 | Nein | 230V | | 1 |
| 60110-352 | SCHUKO | 6 | Nein | 230V | Überstromschutz | 1 |
| 60110-345 | SCHUKO | 8 | Nein | 230V | | 1 |
| 60110-344 | SCHUKO | 8 | Nein | 230V | | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbe | Tiefe | Oberfläche |
|---------------|---------|-------|------------|
| 60110-354 | Rot | 44mm | Eloxiert |
| 60110-353 | Schwarz | 44mm | Eloxiert |
| 60110-343 | Grau | 44mm | Eloxiert |
| 60110-352 | Grau | 44mm | Eloxiert |
| 60110-345 | Rot | 44mm | Eloxiert |
| 60110-344 | Schwarz | 44mm | Eloxiert |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE