

# Varistar CP Sockel Seite

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



## MERKMALE

2 Trägerleisten, für vorne und hinten

Statische Traglast 1000 kg

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellsockel

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Tiefe
24630-034	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-034	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-037	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-067	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-066	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-036	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-064	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-065	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-035	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenblenden separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**