

19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar

Data Solutions

Schroff 19-Zoll-Geräteträger mit 10 kg Tragfähigkeit hilft dem Rack Manager bei der Angleichung von kritischer Ausrüstung im Schrank.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Vorsprung min. 26 mm

Einbauhöhe 2 HE

Statische Traglast 15 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Fachboden

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-786	430mm	250mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
20118-791	430mm	400mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
20118-790	430mm	300mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
20118-789	430mm	250mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
20118-787	430mm	300mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
20118-788	430mm	400mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
20118-786	Gerätechboden
20118-791	Gerätechboden
20118-790	Gerätechboden
20118-789	Gerätechboden
20118-787	Gerätechboden
20118-788	Gerätechboden

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE