

19-Zoll-Frontplatte für Kabelösen

Data Solutions

19-Zoll-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19-Zoll-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen (Kabelösen zur Montage einstecken und um 45° drehen)

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	1.5mm
Breite Gestell:	95HP
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-761	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7035

Katalognummer	Höhe Gestell	Befestigung	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Farbcode
20118-762	1U	Anschraubbare Front	1	Lackiert	Lackiert	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	EMV-Schirmung	Oberfläche	Höhe	Typ	Breite
20118-761	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm
20118-762	Nein	Pulverbeschichtet	43.6mm	19-Zoll-Frontplatte	483mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE