

19"-Frontplatten, Kunststoff

Data Solutions



19-Zoll-Kunststofffrontplatten zum Einclippen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen. Die einfach aufsteckbaren Panels unterstützen die Luftstromführung und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes Aussehen des Netzwerkschranks.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Formschönes Design

Einfache Montage durch Einclippen auf die 19-Zoll-Ebene

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Befestigung	EMV-Schirmung	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
87927-991	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS	Roh	Roh
87927-992	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS	Roh	Roh
23130-623	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS		

Katalognummer	Typ	Befestigung	EMV-Schirmung	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
23130-622	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS		

Table 2/3

Katalognummer	Farbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Tiefe
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Katalognummer	Anzahl Verpackungen
87927-991	10
87927-992	10
23130-623	10
23130-622	10

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE