

Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihenschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

10630-026



Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

MERKMALE

Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank

Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg

Schutzart IP 20

Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment

Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten

Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 47U

Höhe: 2200mm

Verkleidungsmaterial: Stahl

Breite: 800mm

Verkleidungsfarbe: Schwarzgrau

Tiefe: 1200mm

Typ: Nebeneinander

Anzahl Verpackungen: 1

Dynamische Belastung: 1000kgf

Verkleidungsfarbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Gestell

Statische Last: 1600kg

Net Weight: 135.37kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE