


Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz, 800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 52 HE, 2450mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-149



Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Geschlossene Platten und Platten mit Ausbrüchen für Front-to-Back-Verkabelung mit Bürstenleiste und Kabelfingern.

MERKMALE

Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke

Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich

Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Blenden geschlossen

Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 52U

Höhe: 2450mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Typ: Kabelkanal

Net Weight: 11.62kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.