

RackPower Flüssigkeitsleckagesensor

Data Solutions



Flüssigkeitslecksensor zur Leckageerkennung entlang eines Rohrs / Bereichs für Enlogic.

MERKMALE

Flüssigkeitsleckagesensor zur Leckageerkennung entlang eines Rohrs / Bereichs

1,8 m Anschlusskabel und 0,4 m Leckageverbindungskabel

Für Enlogic

Hot-Plug-fähig für einfache Integration

Betriebstemperaturbereich 0 bis 65 °C

Messbereich < 2 MOHM PRO CM

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Passt zu	Höhe	Anzahl Verpackungen	Steckertyp	Abnehmbares Eingangskabel
EA9112	Rackpower	310mm	1	RJ45	Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.