

Varistar CP Sockel Seite

Data Solutions

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



MERKMALE

2 Trägerleisten, für vorne und hinten

Statische Traglast 1000 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Tiefe
24630-037	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-037	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-034	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-066	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-035	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-065	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-064	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-036	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-067	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenblenden separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE