

Türarretierung | Schaltschränke, DSTP



Die leicht vor Ort montierbare Türarretierung verhindert, dass die Tür unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Arretierung der Tür in geöffnetem Zustand. Wird direkt in den Türmontagerahmen und das Schrankprofil montiert. Ermöglicht es, die Schaltschranktür um 110° zu öffnen.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2.5mm

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material
DSTP02-316	51mm	186mm	202mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	Edelstahl 316L
DSTP02	51mm	186mm	202mm	Baustahl, Edelstahl	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE