


Geschlitzte Frontplatten, PACV



Diese Frontplatte hat die gleiche Oberfläche wie der Schrank, und mit ihr werden leere Abschnitte innerhalb von 19"-Profilsystemen abgedeckt, um die Ästhetik des Schanks zu erhalten und seine Kühlleistung zu verbessern.

MERKMALE

Beschreibung: Unbearbeitetes Panel mit Belüftungsschlitzen.

Material: 3 mm Stahl.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe Montageplatte	Höhe Montageplatte	Rack-Einheiten
PACV01	44mm	483mm	11.5mm	1.77mm	45mm	1U

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE