

# CompacPRO Complete Desktop Case, ungeschirmt



Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten

Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion

Seitenwand mit integrierter Grifffunktion

Für Backplanemontage mit Isolierstreifen

Rückwand mit Lüftungsschlitzen

Lüftungsschlitze im Bodenblech

IP 20 nach IEC 60529

Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau

Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)

Konform mit DIN EN 62368-1

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Produkttyp:</b>	Gehäuse
<b>Typ:</b>	Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1

Table 2/3

Katalognummer	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung
14575-155	129.3mm	326mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-174	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-156	129.3mm	326mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-135	129.3mm	219mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-114	129.3mm	148mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-136	129.3mm	219mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-178	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-134	129.3mm	219mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-115	129.3mm	148mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-154	129.3mm	326mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein

Katalognummer	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	EMV-Schirmung
14575-175	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein
14575-176	129.3mm	432mm	Einzelnes Teil	Nein	IEC 60297-3-103	Nein

Table 3/3

Katalognummer	Oberfläche	Material	Schutzart	Statische Last
14575-155	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-174	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-156	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-135	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-114	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-136	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-178	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-134	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-115	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-154	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-175	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg
14575-176	Eloxiert, Pulverbeschichtet	Aluminium	IP20	30kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**