

# CompacPRO Frontplatte

Die Frontplatte für die CompacPRO-Gehäuse ist mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Frontplatte wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt

## SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Eloxiert	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Behandelte Kanten	EMV-Schirmung	Höhe	Breite
30823-227	Nein	Nein	172.9mm	345.4mm
30823-209	Nein	Nein	84mm	238.7mm
30823-224	Nein	Nein	128.4mm	345.4mm
30823-284	Nein	Nein	261.8mm	452.1mm
30823-254	Nein	Nein	128.4mm	167.5mm
30823-272	Nein	Nein	172.9mm	452.1mm
30823-269	Nein	Nein	1729mm	238.7mm
30823-257	Nein	Nein	128.4mm	238.7mm
30823-260	Nein	Nein	128.4mm	452.1mm
30823-215	Nein	Nein	84mm	452.1mm
30823-230	Nein	Nein	261.8mm	345.4mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Montagesatz zur Befestigung einer Rückwand und einer Frontplatte ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**