


# Profilschienen

Eine DIN-Schiene ist eine Standard-Metallschiene, die häufig für die Montage von Leistungsschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteracks verwendet wird.



## MERKMALE

Vorgeschnittene Längen und mit Perforationen

Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche

Erfüllen: EN 60715 Normen

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** DIN-Schiene

Table 1/2

| Katalognummer | Material | Höhe | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|----------|------|-------|------------|---------------------|-------|
| 20118-879     | Stahl    | 35mm | 175mm | Verzinkt   | 4                   | 7.5mm |
| 20118-874     | Stahl    | 35mm | 275mm | Verzinkt   | 4                   | 15mm  |
| 20118-872     | Stahl    | 35mm | 125mm | Verzinkt   | 4                   | 15mm  |
| 20118-883     | Stahl    | 35mm | 575mm | Verzinkt   | 4                   | 7.5mm |
| 20118-875     | Stahl    | 35mm | 375mm | Verzinkt   | 4                   | 15mm  |
| 20118-878     | Stahl    | 35mm | 125mm | Verzinkt   | 4                   | 7.5mm |
| 20118-880     | Stahl    | 35mm | 275mm | Verzinkt   | 4                   | 7.5mm |
| 20118-877     | Stahl    | 35mm | 575mm | Verzinkt   | 4                   | 15mm  |
| 20118-882     | Stahl    | 35mm | 475mm | Verzinkt   | 4                   | 7.5mm |
| 20118-873     | Stahl    | 35mm | 175mm | Verzinkt   | 4                   | 15mm  |
| 20118-881     | Stahl    | 35mm | 375mm | Verzinkt   | 4                   | 7.5mm |

| Katalognummer | Material | Höhe | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|----------|------|-------|------------|---------------------|-------|
| 20118-876     | Stahl    | 35mm | 475mm | Verzinkt   | 4                   | 15mm  |
| 20118-893     | Stahl    | 35mm | 375mm | Verzinkt   | 10                  | 7.5mm |
| 20118-892     | Stahl    | 35mm | 275mm | Verzinkt   | 10                  | 7.5mm |
| 20118-891     | Stahl    | 35mm | 175mm | Verzinkt   | 10                  | 7.5mm |
| 20118-890     | Stahl    | 35mm | 125mm | Verzinkt   | 10                  | 7.5mm |
| 20118-895     | Stahl    | 35mm | 575mm | Verzinkt   | 10                  | 7.5mm |
| 20118-894     | Stahl    | 35mm | 475mm | Verzinkt   | 10                  | 7.5mm |
| 20118-889     | Stahl    | 35mm | 575mm | Verzinkt   | 10                  | 15mm  |
| 20118-887     | Stahl    | 35mm | 375mm | Verzinkt   | 10                  | 15mm  |
| 20118-885     | Stahl    | 35mm | 175mm | Verzinkt   | 10                  | 15mm  |
| 20118-886     | Stahl    | 35mm | 275mm | Verzinkt   | 10                  | 15mm  |
| 20118-884     | Stahl    | 35mm | 125mm | Verzinkt   | 10                  | 15mm  |
| 20118-888     | Stahl    | 35mm | 475mm | Verzinkt   | 10                  | 15mm  |

Table 2/2

| Katalognummer | Breite |
|---------------|--------|
| 20118-879     | 175mm  |
| 20118-874     | 275mm  |
| 20118-872     | 125mm  |
| 20118-883     | 575mm  |
| 20118-875     | 375mm  |
| 20118-878     | 125mm  |
| 20118-880     | 275mm  |
| 20118-877     | 575mm  |
| 20118-882     | 475mm  |
| 20118-873     | 175mm  |
| 20118-881     | 375mm  |
| 20118-876     | 475mm  |
| 20118-893     | 375mm  |
| 20118-892     | 275mm  |
| 20118-891     | 175mm  |
| 20118-890     | 125mm  |
| 20118-895     | 575mm  |
| 20118-894     | 475mm  |
| 20118-889     | 575mm  |

| Katalognummer | Breite |
|---------------|--------|
| 20118-887     | 375mm  |
| 20118-885     | 175mm  |
| 20118-886     | 275mm  |
| 20118-884     | 125mm  |
| 20118-888     | 475mm  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**