

VPX System, robust, 10 HE, 10 Slot, steckbares Netzteil

KATALOGNUMMER

20836-780



Rugged VPX System für 10 VPX Boards 6 HE, 1", 160 mm und 10 Rear I/O-Boards. Die Stromversorgung für das System erfolgt über ein steckbares VPX Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

MERKMALE

System ausgelegt nach: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP20

Für robuste Anwendungen mit erhöhter Schock- und Vibrationsfestigkeit

Netzgerät, 1 steckbares Netzteil, 1000 W, 6 HE, Einbauraum für ein zweites Netzteil

Backplane VPX 10 Slot, 6 HE, gemäß VITA 65, Backplane-Profil BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 bis 240 VAC-Eingang auf der Rückseite, Hauptschalter an der Vorderseite des Einschubs

LED-Spannungs- und Lüfterausfallanzeige auf der Vorderseite

6 HE Steckplätze vorne und 6HE Rear I/O-Steckplätze, mit 10 Slot VPX Backplane

Vorbereitet für Teleskopschienen

Optimaler EMV-Schutz durch Klapp-Frontplatte und -Rückwand mit integriertem Honeycomb-Filter

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 10

Typ: Robustes 19-Zoll-Gehäuse zur Schrankmontage

Typ Rückwandplatine: VPX, VITA 65

Datenübertragung: 10 GbE; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten

Höhe Gestell: 10U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Ja

Entspricht: ANSI/VITA 46.0-2019

Strom: 1000W

Tiefe: 490mm

Höhe: 443.7mm

Breite: 480mm

Net Weight: 32kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE