


Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, 0,1 Zoll Leiterplattenversatz



Führungsschiene aus Kunststoff (0,1") mit Codierung für CompactPCI- und VME64x Systeme. Führungsschienen bilden eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Baugruppen. Die optionalen Codierkeile verhindern, dass Leiterkarten in falsche Slots eingeschoben werden können. Für höhere Schock- und Vibrationsanforderungen können die Führungsschienen zusätzlich mit der Modulschiene oder 1,5 mm dicken Bleche verschraubt werden. Optional können die die Führungsschiene mit ESD-Clips ausgestattet werden, der einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte, Griff (IES, IEL) und Modulschiene gewährleistet. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Führungsschiene mit Leiterplattenversatz (0,1 Zoll), 2 mm Nutbreite und Kodierung für CompactPCI-Stromversorgungen

Optionale ESD-Clips für Leiterplatten-Nut und für Ausrichtungsstift erhältlich

Optionale Codierkeile, damit Boards nicht im falschen Slot eingeschoben werden können

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Typ | Passt zu | Nutbreite | Material | Farbe |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 64560-071 | Kodierung, Versatz | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub | 2 | Kunststoff | Grün |
| 64560-072 | Kodierung, Versatz | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub | 2 | Kunststoff | Grün |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE