


# Gewindestreifen, M2,5



Der Gewindestreifen aus Stahl mit M2,5 Gewinde, ermöglicht die Befestigung der Lochschiene an der Tragschiene.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Halsschrauben zur Befestigung von Teilfrontplatten müssen 12,3 mm lang sein.

Für alle Modulschienen verwendbar

## SPEZIFIKATIONEN

- Passt zu:** Baugruppenträger; Gehäuse
- Produktfamilie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Material:** Stahl
- Produkttyp:** Gewindeeinsatz
- Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Länge     |
|---------------|----------------|---------------------|-----------|
| 34561-328     | 28HP           | 1                   | 146.82mm  |
| 34561-363     | 84HP           | 1                   | 324.62mm  |
| 34561-384     | 84HP           | 1                   | 431.3mm   |
| 34561-342     | 42HP           | 1                   | 217.94mm  |
| 34565-196     | 196HP          | 1                   | 1000.26mm |

| Katalognummer | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Länge    |
|---------------|----------------|---------------------|----------|
| 34561-320     | 20HP           | 1                   | 106.18mm |
| 34561-340     | 40HP           | 1                   | 207.78mm |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**