

# Interscale für Mini-ITX, Konduktionsgekühlt



Small-Form-Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für Mini-ITX-Boards, basierend auf der innovativen und flexiblen nVent SCHROFF Interscale-Plattform.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte

Ausbruch für Mini ITX I/O-Blende, Versorgungsstecker (Phoenix Contact, 0710028) und Netzschalter (Schurter, MCS 18 Front)

Integrierter EMV-Schutz

Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen, und Bedruckung erhältlich

Starre Konstruktion mit nur vier Schrauben

Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte

Farbe RAL 7016

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Höhe:</b>	94mm
<b>Tiefe:</b>	189mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Typ:</b>	Desktop
<b>Produktfamilie:</b>	Interscale
<b>Schutzart:</b>	IP30
<b>Farbcode:</b>	RAL 7016

**Produkttyp:** Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Table 1/1

Katalognummer	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Kühlung	Farbe	Oberfläche	Breite
14830-005	10-mm-Rippen	1	Konduktionsgekühlt	Anthrazitgrau	Pulverbeschichtet	184mm
14830-006	20-mm-Rippen	1	Konduktionsgekühlt	Anthrazitgrau	Pulverbeschichtet	184mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nur das aufgeführte Interscale-Zubehör ist kompatibel.

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**