

LED-Leuchten für Schränke



Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabel für LED-Leuchten zum Einbau in Schränke

Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden

Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Leicht

Table 1/2

Katalognummer	Zubehörtyp	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe	Oberfläche	Typ
57274	Leuchten	IP20	1	Schwarz	Glatt-matt	Cabinet Light, Klemmenblock
57275	Leuchten	IP20	2		Glatt-matt	Cabinet Light, Magnet
60130-114	Leuchten	IP20	1		Glatt	Anschlusskabel
57265	Leuchten	IP20	1	Schwarz	Glatt-matt	Cabinet Light
57272	Leuchten	IP20	1	Schwarz	Glatt	Anschlusskabel
57273	Leuchten	IP20	1	Schwarz	Glatt	Anschlusskabel

Table 2/2

Katalognummer	Verbindungsart	Lichtausgang	Bemessungsstrom	Gewicht	Zertifizierungen
57274	Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig		10A	0.3kg	RoHS
57273	Zufuhr, Trogverdrahtung, 2-polig		10A	0.3kg	RoHS

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE