

# Steckdosenleiste, SCHUKO



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schuko-Steckdosen integriert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

230 V, 16 A

Horizontale oder vertikale Montage

Anschlusskabel 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

Konform zu DIN 57620, VDE 0620

Einbauhöhe 1 HE

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Farbe:** Grau

**Produkttyp:** Buchsenleiste

Table 1/2

| Katalognummer | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Steckdosen mit Schalter | Spannung AC | Funktion | Anzahl Verpackungen |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------|
| 60110-207     | SCHUKO     | 12             | Ja                      | 230V        |          | 1                   |

| Katalognummer | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Steckdosen mit Schalter | Spannung AC | Funktion                                 | Anzahl Verpackungen |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|
| 60110-202     | SCHUKO     | 9              | Nein                    | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-266     | SCHUKO     | 6              | Nein                    | 230V        | Transientenschutz,<br>Netzentschörfilter | 1                   |
| 60110-203     | SCHUKO     | 12             | Nein                    | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-204     | SCHUKO     | 15             | Nein                    | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-205     | SCHUKO     | 19             | Nein                    | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-217     | SCHUKO     | 6              | Nein                    | 230V        | Fehlerstromschutz,<br>Überstromschutz    | 1                   |
| 60110-201     | SCHUKO     | 4              | Nein                    | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-206     | SCHUKO     | 8              | Ja                      | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-208     | SCHUKO     | 15             | Ja                      | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-216     | SCHUKO     | 6              | Nein                    | 230V        | Fehlerstromschutz                        | 1                   |
| 60110-209     | SCHUKO     | 19             | Ja                      | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-210     | SCHUKO     | 8              | Nein                    | 230V        | Transientenschutz                        | 1                   |
| 60110-211     | SCHUKO     | 9              | Nein                    | 230V        | Transientenschutz                        | 1                   |
| 60110-214     | SCHUKO     | 7              | Nein                    | 230V        | Netzentschörfilter                       | 1                   |
| 60110-200     | SCHUKO     | 3              | Nein                    | 230V        |                                          | 1                   |
| 60110-212     | SCHUKO     | 6              | Nein                    | 230V        | Überstromschutz                          | 1                   |

Table 2/2

| Katalognummer | Tiefe | Oberfläche | Länge   |
|---------------|-------|------------|---------|
| 60110-207     | 44mm  | Eloxiert   | 947.5mm |
| 60110-202     | 44mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-266     | 44mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-203     | 44mm  | Eloxiert   | 947.5mm |
| 60110-204     | 44mm  | Eloxiert   | 1202mm  |
| 60110-205     | 44mm  | Eloxiert   | 1753mm  |
| 60110-217     | 88mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-201     | 44mm  | Eloxiert   | 210mm   |

| Katalognummer | Tiefe | Oberfläche | Länge   |
|---------------|-------|------------|---------|
| 60110-206     | 44mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-208     | 44mm  | Eloxiert   | 1202mm  |
| 60110-216     | 88mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-209     | 44mm  | Eloxiert   | 1753mm  |
| 60110-210     | 44mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-211     | 44mm  | Eloxiert   | 947.5mm |
| 60110-214     | 44mm  | Eloxiert   | 438.5mm |
| 60110-200     | 44mm  | Eloxiert   | 184mm   |
| 60110-212     | 75mm  | Eloxiert   | 438.5mm |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**