

Varistar CP Sockel Seite

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



MERKMALE

2 Trägerleisten, für vorne und hinten

Statische Traglast 1000 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Tiefe
24630-034	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-034	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-037	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-067	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-066	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-036	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert
24630-064	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-065	Pulverbeschichtet	Sockel, Blank
24630-035	Pulverbeschichtet	Sockel, Perforiert

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenblenden separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE