

Varistar CP Mobiler Sockel



Durch den Einsatz des Sockels wird der Schrank mobil.

MERKMALE

Blenden, St, 1,5 mm

Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1600 kg

Support, St, 3 mm

Farbe RAL 7021

Sockelhöhe H = 103 mm, mit von 126 bis 134 mm verstellbaren Füßen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Oberfläche |
|---------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|-------------------|
| 21630-664 | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 21630-655 | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 21630-663 | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 21630-662 | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 21630-661 | 800mm | 600mm | 1 | | | Pulverbeschichtet |
| 21630-658 | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 21630-657 | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 21630-656 | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ | Passt zu |
|---------------|-------------------|-------------|
| 21630-664 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-655 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-663 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-662 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-661 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-658 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-657 | Sockel, beweglich | Varistar CP |
| 21630-656 | Sockel, beweglich | Varistar CP |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE