

# Varistar CP Seitenwand, Geteilt, Geschraubt



Verschrauben Sie die zweiteiligen Seitenwände, um die Höhe des Varistar CP-Schranks abzudecken.

## MERKMALE

Stahl, 1 mm

2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Schutzart:** IP20

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-060	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-052	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-055	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-054	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-056	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-057	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-058	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-059	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt
21630-053	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**