

CHN Rundstahlkette



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Rundstahlkette

Entspricht DIN 5685

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Länge (L) | A | B |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| CHN13KSP | 591410 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 100m | 22 mm | 3.5 mm |
| CHN13K | 386780 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 30m | 22 mm | 3.5 mm |
| CHN15K | 385910 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 30m | 24 mm | 4.5 mm |
| CHN15KS4 | 591500 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | | 30m | 24 mm | 4.5 mm |
| CHN17KS4 | 591510 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | | 30m | 26 mm | 5.5 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Länge (L) | A | B |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| CHN17K | 385920 | Stahl | Elektrolytisch verzinkt | 30m | 26 mm | 5.5 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | D | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| CHN13KSP | 591410 | 2 mm | 200N | |
| CHN13K | 386780 | 2 mm | 200N | ITB |
| CHN15K | 385910 | 2.5 mm | 300N | ITB |
| CHN15KS4 | 591500 | 2.5 mm | 300N | ITB |
| CHN17KS4 | 591510 | 3 mm | 400N | ITB |
| CHN17K | 385920 | 3 mm | 400N | ITB |

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

