

Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 114,3mm Dm, 4" Rohr, 100 DN

KATALOGNUMMER

DIN114HD



MERKMALE

Für hohe statische Anforderungen im Industriebau

Geeignet als Fixpunkt

Kann auf T-Träger geschweißt werden, um als ein Schiebeelement eingesetzt zu werden

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 400216

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Außendurchmesser (OD): 114.3 mm

Rohrgröße: 4"

NB/DN: 100


Lochgröße (HS): 18 mm

Breite (W): 50 mm

Dicke (T): 8 mm

A: 178 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

