

KN Notglied für Rundstahlketten



MERKMALE

Zur Reparatur einer oder zur Verbindung zweier Ketten.

SPEZIFIKATIONEN


Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser (Ø)	Länge (L)	B	Statische Last
KN30EG	380050	3 mm	16.5mm	12.5 mm	370N
KN40EG	380060	4 mm	20mm	16 mm	550N
KN50EG	380070	5 mm	23mm	20 mm	950N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

