

Erdbebensicheres Scharnier für Strutmontageschienen



MERKMALE

Komplettes Scharnier

Ideal zur Montage von Queraussteifungen an Abhängungssystemen

Befestigung an Strutmontageschienen- und am Bauwerk

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße 1 (HS1) | Lochgröße 2 (HS2) | Länge (L) | Breite (W) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| CSBSH00625EG | 404465 | 14 mm | 17 mm | 179.8mm | 41.3 mm | 6.4 mm |
| CSBSH00375EG | 404463 | 14 mm | 11 mm | 179.8mm | 41.3 mm | 6.4 mm |
| CSBSH00500EG | 404464 | 14 mm | 14 mm | 179.8mm | 41.3 mm | 6.4 mm |
| CSBSH00750EG | 404466 | 14 mm | 21 mm | 179.8mm | 41.3 mm | 6.4 mm |

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

