

Varistar CP Schrankgestell, 24 HE, 1200 H, 800 B, 800 T

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-072



Der geschweißte Varistar CP-Rahmen ist für statische Lastanforderungen verfügbar und kann mit 19", ETSI oder Montageplatte integriert werden. Zusätzlich kann der Rahmen bei Bedarf mit Lenkrollen ausgestattet werden.

Wenn Sie jedoch für Ihre Anwendung Lenkrollen benötigen, sollten Sie einen mobilen Rahmen in Betracht ziehen, der bereits mit Lenkrollen ausgestattet ist.

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt

Statische Traglast max. 1600 kg

Bitte bestellen Sie die Nivellierfüße separat

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 24U

Höhe: 1200mm

Breite: 800mm

Tiefe: 800mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Rahmenmaterial: Stahl

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellrahmen

Statische Last: 1600kg

Typ: Norm

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 32.08kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Rahmen kann mit einer Lenkrolle versehen werden. Wenn Sie für Ihre Anwendung eine Lenkrolle benötigen, können Sie einen mobilen Rahmen mit Lenkrollen bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE