

Varistar CP Seitenwand, verschraubt, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 1100 T, IP55, EMV

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-081

Seitenwand zum Anschrauben für Varistar CP Schränke.



MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Seitenwand ohne Erdungssatz

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 47U

Höhe: 2200mm

Tiefe: 1100mm

Schutzart: IP55

Anzahl Verpackungen: 2

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Typ: Seitenwand, verschraubt

Net Weight: 45.388kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.