

Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-489



Varistar CP-Glastür 1-Punkt-Verriegelung für IP-20-Anwendungen.

MERKMALE

St, 1,5 mm

Sekuritglas, 6 mm

Schlüsselschild

Öffnungswinkel 180°

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 600mm

Verriegelungstyp: Einzelpunkt-Verriegelung

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Entspricht: IEC 61587-1

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl; Glas

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Typ: Glastür

Passt zu: Varistar CP

Net Weight: 30.843kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE